




Principal

Gama	Thalassa
Nombre del Producto	Thalassa PLM
Nombre Corto del Dispositivo	PLM
Enclosure type	Multiuso
Category	Caja compacta
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montaje de Armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 bloquear
Tipo de Puerta	Con puerta
Tipo de Cierre	Bloqueo de doble barra de 3 mm

Complementario

Número de cerraduras	2
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	Clasificación NEMA 4X Clasificación NEMA 13 IEC 62208
Certificaciones de Producto	UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,0 cm
Paquete 1 Ancho	35,0 cm
Paquete 1 Longitud	48,5 cm
Paquete 1 Peso	5,173 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	184,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	271,65 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------