



### Principal

Distancia	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLM
Modelo de dispositivo	PLM
Enclosure type	De múltiples fines
Category	Caja compacta
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Montaje de envoltente	Mont. en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 bloquear
Tipo de puerta	Transparente
Tipo de bloqueo	Bloqueo de doble barra de 3 mm

### Complementario

Número de cerraduras	2
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras
Material	Cuerpo: poliéster reforzado con fibra de vidrio Puerta: vidrio templado
Color	Gris (RAL 7035)
Normas	IEC 62208 Clasificación NEMA 13 Clasificación NEMA 4X
Certificados de producto	UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

### Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforme a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	19,639 kg
Paquete 1 Altura	66 cm
Paquete 1 ancho	33 cm
Paquete 1 Largo	87 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------