



Principal

Gama	Espacial
Nombre del Producto	Spacial S3X
Enclosure type	Multiuso
Category	Caja compacta
Nominal height	300 mm
Nominal width	250 mm
Nominal depth	150 mm
Product installation	Montaje en la pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 bloquear: puerta 1 puerta

Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Riel delantero en forma de canal
Tipo de Puerta	Con puerta
Número de puertas	Cara frontal: 1 puerta(s)
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de Cierre	Bloqueo de doble barra de 3 mm
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa prens	Sin placa de prensaestopas
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras
Material	Cuerpo y puerta: acero inoxidable 304L Bloquear: zamak Charnela: acero inoxid.
Acabado de la superficie	Cuerpo y puerta: Scotch-Brite® cepillado Bloquear: con lámina de cromo
Peso del producto	3,53 kg

Entorno

Estándares	IEC 62208
Certificaciones de Producto	UL 508 tipo A[RETURN]CAN / CSA 22
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	32 cm
Paquete 1 Ancho	26,01 cm
Paquete 1 Longitud	16,51 cm
Paquete 1 Peso	3,53 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	147
Paquete 2 Altura	120 cm

Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	200 cm
Paquete 2 Peso	460 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------