



### Principal

Gama	Espacial
Nombre del Producto	Spacial S3X
Enclosure type	Multiuso
Category	Caja compacta
Nominal height	400 mm
Nominal width	300 mm
Nominal depth	200 mm
Product installation	Montaje en la pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 bloquear: puerta 1 puerta

### Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Riel delantero en forma de canal
Tipo de Puerta	Con puerta
Número de puertas	Cara frontal: 1 puerta(s)
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de Cierre	Bloqueo de doble barra de 3 mm
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa prens	Sin placa de prensaestopas
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras
Material	Cuerpo y puerta: acero inoxidable 304L Bloquear: zamak Charnela: acero inoxid.
Acabado de la superficie	Cuerpo y puerta: Scotch-Brite® cepillado Bloquear: con lámina de cromo
Peso del producto	5,468 kg

### Entorno

Estándares	IEC 62208
Certificaciones de Producto	UL 508 tipo A[RETURN]CAN / CSA 22
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Características ambientales	Corrosivo Higiene específica

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,5 cm
Paquete 1 Ancho	31,0 cm
Paquete 1 Longitud	41,5 cm
Paquete 1 Peso	5,468 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	180,0 cm

Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	378,6 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------