



Principal

Gama	Espacial
Nombre del Producto	Spacial S3X
Enclosure type	Multiuso
Category	Caja compacta
Nominal height	800 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	250 mm
Product installation	Montaje en la pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 bloquear: puerta 2 perfil perforado vertical perforado: puerta

Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Riel delantero en forma de canal
Tipo de Puerta	Con puerta
Número de puertas	Cara frontal: 1 puerta(s)
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de Cierre	2 puntos de bloqueo, 3 mm de doble barra
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa prens	Sin placa de prensaestopas
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras
Material	Cuerpo y puerta: acero inoxidable 304L Bloquear: zamak Charnela: acero inoxidable.
Acabado de la superficie	Cuerpo y puerta: Scotch-Brite® cepillado Bloquear: con lámina de cromo
Peso del producto	22,474 kg

Entorno

Estándares	IEC 62208
Certificaciones de Producto	CAN / CSA 22[RETURN]JUL 508 tipo A
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,000 cm
Paquete 1 Ancho	61,500 cm
Paquete 1 Longitud	82,000 cm
Paquete 1 Peso	20,000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	196,000 cm

Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	253,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------