# Principal

Espacial
Spacial S3X
Multiuso
Caja compacta
800 mm
600 mm
250 mm
Montaje en la pared
cuerpo puerta bloquear: puerta perfil perforado vertical perforado: puerta

## Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Riel delantero en forma de canal	
Tipo de Puerta	Con puerta	
Número de puertas	Cara frontal: 1 puerta(s)	
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)	
Tipo de Cierre	2 puntos de bloqueo, 3 mm de doble barra	
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje	
Tipo de placa prens	Sin placa de prensaestopas	
Accesibilidad para la operación	Frente	
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras	
Material	Cuerpo y puerta: acero inoxidable 304L Bloquear: zamak Charnela: acero inoxid.	
Acabado de la superficie	Cuerpo y puerta: Scotch-Brite® cepillado Bloquear: con lámina de cromo	
Peso del producto	22,474 kg	

#### Entorno

Estándares	IEC 62208
Certificaciones de Producto	CAN / CSA 22[RETURN]UL 508 tipo A
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	27,000 cm	
Paquete 1 Ancho	61,500 cm	
Paquete 1 Longitud	82,000 cm	
Paquete 1 Peso	20,000 kg	
Tipo de unidad de paquete 2	PAM	
Número de unidades en el paquete 2	12	
Paquete 2 Altura	196,000 cm	

Paquete 2 Ancho	100,000 cm	
Paquete 2 Longitud	120,000 cm	
Paquete 2 Peso	253,000 kg	
Sostenibilidad de la oferta		
Embalaje sin plástico	No	

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regulación REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<b>₫</b> Sí
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No

### Garantía contractual

Periodo de garantía 18 Meses		