




Principal

Gama	Espacial
Alcance ampliado	Spacial SF
Aplicación	Multiuso
Tipo de Producto o Componente	Recinto adecuado
Altura nominal del armario	2000 mm
Ancho nominal de la caja	1000 mm
Profundidad nominal del recinto	600 mm
Montaje de Armario	De suelo
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 soporte de la placa de montaje 1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con mango: puerta 1 panel posterior 1 techo

Complementario

Tipo de estructura	Montantes verticales unidos con marcos superior e inferior Paneles y puertas integrados en la estructura Formado de una sola sección Estructura perforada con un paso de 25 mm
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de puerta	Con puerta frente
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa prens	Sin placa de prensaestopas
Tipo de bloqueo	4 puntos de bloqueo, mango con inserto de barra doble de 5 mm puerta principal
Número de puertas	Frente: 1 puerta(s)
Accesibilidad para la operación	Posterior Frente Lados del recinto
Piezas extraíbles	Puerta mediante tornillos charnela Panel trasero mediante tornillos Techo mediante tornillos Soporte de la placa de montaje mediante tornillos Carril deslizante mediante tornillos
Material	Marco: acero galvanizado Montantes: acero galvanizado Puerta: chapa acero Paneles: chapa acero Charnela: zamak Asa: poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Color	Recinto: Gris (RAL 7035) Asa: negro (RAL 9005)
Peso del producto	127,2 kg

Entorno

Estándares	IEC 62208
Grado de protección NEMA	NEMA 3R/12
Grado de protección IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	213,0 cm
Paquete 1 Ancho	104,5 cm
Paquete 1 Longitud	69,0 cm
Paquete 1 Peso	127,2 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------