



### Principal

Distancia	Espacial
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio del recinto
Tipo de producto o componente	Puerta
Aplicación	De múltiples fines
Para las dimensiones nominales de la caja	-
Ubicación de montaje	Frontal Lateral
Rango de compatibilidad	Espacial (Spacial SF)
Composición del dispositivo	1 puerta 1 bloqueo con mango y inserto de barra doble de 5 mm 1 sistema de barra de cierre de 4 puntos 1 marco de refuerzo 4 bisagras 4 cierres de la barra de cierre
Cantidad por juego	Juego de 1

### Complementario

Material	Chapa acero
Color	Gris (RAL 7035)
Acabado de superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Tipo de bloqueo	Barra de seguridad de 5 mm
Número de cerraduras	1
Tipo de puerta	Llano externo
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Carga máxima	60 kg/m <sup>2</sup>
Alto	Nominal: 1800 mm
Ancho	Nominal: 600 mm

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	58,0 cm
Package 1 Length	188,5 cm
Package 1 Weight	22,0 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	85,0 cm
Package 2 Width	200,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	470,0 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------