

### Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

### Principal

Gama	PanelSeT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio del recinto
Tipo de Producto o Componente	Front and rear plinth
Application	Aplicación para PC Aplicación electrónica Multiuso Aplicación compartimentada
Nominal dimensions of the housing	-
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 4 cubierta de cantonera 1 panel frontal 1 panel posterior 4 cantonera
Rango de compatibilidad	PanelSeT (PanelSeT SF) PanelSeT (PanelSeT SM) PanelSeT (PanelSeT S3D) PanelSeT (PanelSeT CRN)
Soporte de montaje	Paneles laterales del zócalo

### Complementario

Modo de fijación	Por elemento de fijación - en la estructura lugar
Color	Gris (RAL 7022)
Acabado de superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Carga admisible permanente	1300 kg
Alto	100 mm
Anchura	Nominal: 600 mm

### Entorno

Grado de protección IP	IP20 (zócalo completo)
Grado de protección IK	IK10

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,000 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	61,000 cm

Paquete 1 Peso	4,300 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	103,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	285,000 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regulación REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Divulgación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	31

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------