



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del Producto	Thalassa TBS
Aplicación del Dispositivo	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	138 mm
Ancho	93 mm
Profundidad	72 mm
Altura interna	125 mm
Anchura interna	80 mm
Profundidad interna	65 mm
Montaje de Armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 cubrir 4 tornillo de cubierta
Cantidad por juego	Juego de 2
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de Tapa Frontal	Cubierta ciega baja
Fijación de cubierta	Tornillos de plástico
Tipo de bloqueo	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno)
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	IEC 62208
Certificaciones de Producto	TÜV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Peso del producto	0,22 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,2 cm
Paquete 1 Ancho	9,3 cm
Paquete 1 Longitud	13,8 cm
Paquete 1 Peso	220 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	696
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	136 cm
Paquete 2 Peso	176 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------