

Hoja de datos del producto

Características

NSYTRAL610GR

plug-in bridge, Linergy TR, 10 points for 6mm² terminal blocks, grey, 10 way, set of 10



Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Puente enchufable
Nombre Corto del Dispositivo	TRA
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	TRV terminal de tornillo bloque de terminales[RETURN]TRP push-in bloque de terminales[RETURN]TRR terminal de resorte bloque de terminales[RETURN]TRH IDC bloque de terminales
Número de Direcciones	10 vías

Complementario

Sección de cable	6 mm ²
Número de terminales	3 2
Número de entradas de medición	3 4 6 2 1
Cantidad por juego	Juego de 10
Peso del producto	19,4 g
Color	Gris

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	13,5 cm
Paquete 1 Longitud	17,5 cm
Paquete 1 Peso	19,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	1,0 cm
Paquete 2 Ancho	13,5 cm
Paquete 2 Longitud	17,5 cm
Paquete 2 Peso	194,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	15,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	4,834 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos