



Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Bornero
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
Tipo de bornero	Desconexión de fusible
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Clip-on
Sección nominal	4 mm ²
Longitud	72,5 mm
Color	Negro
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

Tamaño de fusible	5 x 20 mm
Ancho	8,2 mm
Altura	56,5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo: hacia arriba 1 x terminal de tornillo: hacia abajo
Número de terminales	2
Posición de conexión	De lado
Número de entradas de medición	0
Sección de cable	0,2...4 Mm ² , flexible sin extremidad de cable 0,2...4 mm ² , sólido
Par de apriete	0,5...0,8 N.m
Longitud de pelado de cable	8 mm
Tipo de herramienta	Conexión: destornillador Desconexión: destornillador
Tensión asignada de empleo	500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
Corriente nominal	6,3 A conforme a EN/IEC 60947-7-1 12 A cURus 6,3 A CSA
Material	Poliamida 6/6: caja aislante
Pérdida dieléctrica	0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Constante dieléctrica	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.M conforme a IEC 60093 10000 MΩ.m conforme a VDE 0303-T30
Resistencia superficial	1000 GOhm conforme a IEC 60093 1000 GOhm conforme a VDE 0303-T30
Resistencia a la fluencia	500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30
Retardancia al fuego	V0, espesor 0,8 mm conforme a UL 94
Peso del producto	20 g
Equipo proporcionado	12...30 V Luz indicadora

Rango de compatibilidad	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Paquete Espacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad del producto	Cajas espaciales

Entorno

Certificaciones de Producto	EAC[RETURN]CSA[RETURN]cURus
Resistencia dieléctrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
Temperatura ambiente	-40...130 °C conforme a IEC 60216-1 -40...130 °C conforme a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,500 cm
Paquete 1 Longitud	7,300 cm
Paquete 1 Peso	18,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	6,500 cm
Paquete 2 Ancho	11,500 cm
Paquete 2 Longitud	31,000 cm
Paquete 2 Peso	988,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	8,400 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos