



### Principal

Distancia	PratiKa
Tipo de producto o componente	Tapón
Modelo de dispositivo	Enchufe PratiKa
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Forma de enchufe, toma, estación	Recto
Corriente nominal	16 A
Tensión asignada de empleo	380...415 V
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	9 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Tornillos de fijación
Sección de cable	1...4 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior de cable	8...15 mm
Entrada de cable	Guía de antena Cable prensaestopa
Tipo de rosca	Pg 16
Peso del producto	0,123 kg
Alto	129 mm
Ancho	59 mm
Profundidad	59 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Rojo

### Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP44 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	126,0 g
Paquete 1 Altura	1,4 cm
Paquete 1 ancho	4,5 cm
Paquete 1 Largo	6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,39 kg
Paquete 2 Altura	8,8 cm
Paquete 2 Ancho	26,3 cm
Paquete 2 Largo	27 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	40
Paquete 3 Peso	6,047 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------