



Principal

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Distancia | PratiKa |
| Tipo de producto o componente | Tapón |
| Modelo de dispositivo | Enchufe PratiKa |
| Enchufe, categoría de enchufe | Baja tensión |
| Número de polos | 2P+E |
| Tipo de red | CA |
| Estándar de salida | Industrial |

Complementario

| | |
|--|--|
| Forma de enchufe, toma, estación | Recto |
| Corriente nominal | 16 A |
| Tensión asignada de empleo | 200...250 V |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
| Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj | 6 h |
| Enchufe, material de enchufe | Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible |
| Material de los contactos | Manguitos de fijación: bronce |
| Conexiones - terminales | Tornillos de fijación |
| Sección de cable | 1...4 mm ² |
| Diámetro exterior de cable | 8...15 mm |
| Entrada de cable | Cable prensaestopa Guía de antena |
| Tipo de rosca | Pg 16 |
| Peso del producto | 0,144 kg |
| Alto | 129 mm |
| Ancho | 73 mm |
| Profundidad | 73 mm |
| Color | Gris (RAL 7035) |
| Color de voltaje | Azul |

Entorno

| | |
|----------------------------------|--|
| Normas | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Grado de protección IP | IP67 conforme a IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK08 conforme a EN 62262 |
| Resistencia al fuego | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
| Humedad relativa | 50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C |
| Altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
| Temperatura ambiente | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 178,0 g |
| Paquete 1 Altura | 7,1 cm |
| Paquete 1 ancho | 7,1 cm |
| Paquete 1 Largo | 14,1 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Peso | 1,78 kg |
| Paquete 2 Altura | 12,4 cm |
| Paquete 2 Ancho | 26,4 cm |
| Paquete 2 Largo | 27,0 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | P12 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 240 |
| Paquete 3 Peso | 57,92 kg |
| Paquete 3 Altura | 50,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,0 cm |
| Paquete 3 Largo | 120,0 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|