

Principal

Gama	PratiKa
Tipo de Producto o Componente	Tapón
Nombre Corto del Dispositivo	Enchufe PratiKa
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma de enchufe, toma, estación	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	380...415 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	9 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Tornillos de fijación
Sección de cable	1...4 mm ²
Diámetro exterior de cable	8...15 mm
Entrada de Cable	Cable prensaestopa Guía de antena
Tipo de rosca	Pg 16
Peso del producto	0,144 kg
Alto	129 mm
Ancho	73 mm
Profundidad	73 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Rojo

Entorno

Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12 cm
Paquete 1 Ancho	26,3 cm
Paquete 1 Longitud	27 cm
Paquete 1 Peso	140 g

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Regulación REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	4

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------