



Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Tapón
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva plug
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma de enchufe, toma, estación	Recto
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Tornillos de fijación
Sección de cable	2,5...10 mm ²
Diámetro exterior de cable	11,5...21 mm
Entrada de Cable	Guía de antena Cable prensaestopa
Tipo de rosca	Pg 22
Peso del producto	0,2 kg
Altura	152 mm
Ancho	76 mm
Profundidad	76 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Azul





Entorno

Estándares	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP44 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Paquete 1 Peso	205,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,0 cm
Paquete 2 Ancho	26,1 cm
Paquete 2 Longitud	26,7 cm
Paquete 2 Peso	2,2 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	7,1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------