

Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Tapón
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva plug
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma de enchufe, toma, estación	Recto
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	380...415 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Tornillos de fijación
Sección de cable	2,5...10 mm ²
Diámetro exterior de cable	11,5...21 mm
Entrada de Cable	Cable prensaestopa Guía de antena
Tipo de rosca	Pg 22
Peso del producto	0,2 kg
Alto	152 mm
Ancho	76 mm
Profundidad	76 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Rojo

Entorno

Estándares	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,200 cm
Paquete 1 Ancho	6,900 cm
Paquete 1 Longitud	16,200 cm
Paquete 1 Peso	227,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,000 cm
Paquete 2 Ancho	26,000 cm
Paquete 2 Longitud	27,000 cm
Paquete 2 Peso	2,410 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,729 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Número SCIP	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Regulación REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	17

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------