



### Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Tapón
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva plug
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	3P+N+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Forma de enchufe, toma, estación	Recto
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	380...415 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Tornillos de fijación
Sección de cable	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior de cable	11,5...21 mm
Entrada de Cable	Cable prensaestopa Guía de antena
Tipo de rosca	Pg 22
Peso del producto	0,25 kg
Altura	160 mm
Ancho	86 mm
Profundidad	86 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Rojo

### Entorno

Estándares	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP44 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm
Paquete 1 Peso	292,500 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,500 cm
Paquete 2 Ancho	26,500 cm
Paquete 2 Longitud	27,000 cm
Paquete 2 Peso	2,831 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,079 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 <a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	 <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------