



### Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva socket
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
Forma de enchufe, toma, estación	En ángulo
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Tornillos de fijación
Sección de cable	1...4 mm <sup>2</sup>
Peso del producto	0,136 kg
Dimensión de la base	80 x 80 x 45 mm
Altura	85 mm
Ancho	65 mm
Profundidad	103 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Azul

### Entorno

Estándares	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s )

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	117,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,400 cm
Paquete 2 Ancho	26,000 cm
Paquete 2 Longitud	27,000 cm
Paquete 2 Peso	1,320 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,500 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------