



Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Zócalo
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva socket
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma de enchufe, toma, estación	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Tornillos de fijación
Sección de cable	1...4 mm ²
Diámetro exterior de cable	8...15 mm
Entrada de Cable	Guía de antena Cable prensaestopa
Tipo de rosca	Pg 22
Peso del producto	0,16 kg
Alto	78 mm
Ancho	78 mm
Profundidad	140 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Azul

Entorno

Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	14,700 cm
Paquete 1 Peso	148,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,200 cm
Paquete 2 Ancho	26,400 cm
Paquete 2 Longitud	27,200 cm
Paquete 2 Peso	1,588 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,251 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------