



### Principal

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Gama                          | Mureva       |
| Tipo de Producto o Componente | Zócalo       |
| Nombre Corto del Dispositivo  | Mureva screw |
| Enchufe, categoría de enchufe | Baja tensión |
| Número de Polos               | 3P+E         |
| Tipo de red                   | CA           |
| Estándar de salida            | Industrial   |

### Complementario

|  |  |
|--|--|
| Forma de enchufe, toma, estación                     | Recto  |
| [In] Corriente Nominal                               | 16 A   |
| [Ue] Tensión Asignada de Empleo                      | 380...415 V  |
| Frecuencia de Red                                    | 50/60 Hz   |
| Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj | 6 h  |
| Enchufe, material de enchufe                         | Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible |
| Material de los contactos                            | Manguitos de fijación: bronce                      |
| Conexiones - terminales                              | Tornillos de fijación                              |
| Sección de cable                                     | 1...4 mm <sup>2</sup>                              |
| Diámetro exterior de cable                           | 8...15 mm  |
| Entrada de Cable                                     | Cable prensaestopa<br>Guía de antena               |
| Tipo de rosca  | Pg 22  |
| Peso del producto                                    | 0,184 kg   |
| Altura   | 88 mm  |
| Ancho  | 88 mm  |
| Profundidad  | 150 mm   |
| Color  | Gris (RAL 7035)                                    |
| Color de voltaje                                     | Rojo   |

### Entorno

|                        |  |
|------------------------|--|
| Estándares             | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                   |
| Grado de protección IP | IP44 conforming to IEC 60529                 |
| Grado de protección IK | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Resistencia al fuego   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Humedad relativa       | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente   | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C               |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 6,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 15,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 167,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10       |
| Paquete 2 Altura                   | 12,4 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 26,6 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,6 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 1,832 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 30       |
| Paquete 3 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 5,983 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium                               |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                 |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                       |
| Sin mercurio                         | Si   |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>               |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Si</a>                                   |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>        |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|