



Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva socket
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
Forma de enchufe, toma, estación	En ángulo
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	380...415 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Tornillos de fijación
Sección de cable	2,5...10 mm ²
Peso del producto	0,242 kg
Dimensión de la base	91 x 100 mm
Altura	100 mm
Ancho	95 mm
Profundidad	118 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Rojo

Entorno

Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP67 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,1 cm
Paquete 1 Ancho	9,4 cm
Paquete 1 Longitud	9,9 cm

Paquete 1 Peso	234 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	17,6 cm
Paquete 2 Ancho	26,8 cm
Paquete 2 Longitud	27,2 cm
Paquete 2 Peso	2,052 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	16
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,591 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------