

Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva socket
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
Forma de enchufe, toma, estación	En ángulo
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Conexión rápida
Sección de cable	1...4 mm ²
Peso del producto	0,147 kg
Dimensión de la base	80 x 80 x 45 mm
Alto	85 mm
Ancho	73 mm
Profundidad	103 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Azul

Entorno

Estándares	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm

Paquete 1 Peso	138,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,0 cm
Paquete 2 Ancho	26,0 cm
Paquete 2 Longitud	26,7 cm
Paquete 2 Peso	1,516 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	5,1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Número SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Regulación REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	7

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------