



### Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva socket
Enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
Forma de enchufe, toma, estación	En ángulo
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
Enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Conexión rápida
Sección de cable	2,5...6 mm <sup>2</sup>
Peso del producto	0,24 kg
Dimensión de la base	91 x 100 mm
Altura	100 mm
Ancho	95 mm
Profundidad	118 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color de voltaje	Azul

### Entorno



Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP67 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente	35 °C 86400 s )

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	9,9 cm
Paquete 1 Longitud	7 cm

Paquete 1 Peso	222 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	18,2 cm
Paquete 2 Ancho	26,4 cm
Paquete 2 Longitud	26,8 cm
Paquete 2 Peso	1,776 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	16
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3,99 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 <a href="#">Sí</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------