



Principal

Gama	Pragma
Tipo de Producto o Componente	Puerta
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cofret
Segmento de Mercado	Residencial Pequeños Comercios

Complementario

Montaje de Armario	Empotrar/Sobreponer Empotrado
Número de tecla	Número para indicar
Tipo de Tapa Frontal	Transparente
Lado de Apertura de Puerta	Derecha o izquierda
Número de filas horizontales	2
Pasos de 9 mm	48
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número total módulos (18 mm)	48
Installation description	Montaje en superficie Montaje empotrado
Material envolvente	Vidrio Metálico
Ancho	550 mm
Altura	450 mm
Profundidad	20 mm
Color	Incoloro

Entorno

Resistencia al fuego	750 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK09
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	65,0 cm
Paquete 1 Longitud	54,0 cm
Paquete 1 Peso	3,85 kg
Tipo de unidad de paquete 2	X12
Número de unidades en el paquete 2	31
Paquete 2 Altura	120,0 cm

Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	163,28 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------