Hoja de datos del producto
Características

PRA25224
Pragma flush enclosure - IP40 - 2 x 24 modules - without door

Principal

Gama	Pragma
Tipo de Producto o Componente	Cofret
Tipo de envolvente	Envolv. de distribución
Anchura	Pared: 570 mm Exterior: 610 mm
Altura	Pared: 480 mm Exterior: 510 mm
Profundidad	Exterior : 30 mm Pared : 95 mm
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número de filas horizontales	2
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo proporcionado	2 x bloque de terminales 1 x etiqueta de identificación 1 x kit de marcado 1 x tira de chapa de corte
Tipo de Tapa Frontal	Sin

Complementario

Montaje de Armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	48
Número total módulos (18 mm)	48
Disipación de potencia en W	81 W
Corriente nominal	125 A
Tensión asignada de aislamiento	400 V
Tipo de raíl	Multifix
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de Cable	Cortes previos laterales Cable o tubo Placas desmontables
Número de borneros	1 tierra (Rápido) con 27 outgoers 1 neutro (Rápido) con 29 outgoers
Salientes de bloque de distribución	2 x 25 mm² para tierra 24 x 6 mm² para tierra 1 x 50 mm² para tierra 1 x 50 mm² para neutro 24 x 6 mm² para neutro 4 x 25 mm² para neutro
Material envolvente	Parte atrás: tecnoplástico Cara frontal: tecnoplástico Parte atrás: metálico Cara frontal: metálico
Color	Recinto: Blanco (RAL 9016) Cara frontal: Gris (RAL 7004)
Segmento de Mercado	Residencial Pequeños Comercios

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

País Objetivo	Grecia Republica Checa Hungria Rusia
Fondo empotrado	95 mm
Profundidad interna	93 mm

Entorno

Resistencia al fuego	Parte atrás: 650 °C Cara frontal: 650 °C
Grado de protección IP	IP30 sin puerta IP40 con puerta
Grado de protección IK	IK08 sin puerta IK09 con puerta
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…60 °C
Estándares	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,500 cm
Paquete 1 Ancho	65,000 cm
Paquete 1 Longitud	54,000 cm
Paquete 1 Peso	9,800 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	120,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	188,400 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos