



Principal

Gama	Pragma
Tipo de Producto o Componente	Cofret
Tipo de envolvente	Envolv. de distribución
Anchura	Pared: 570 mm Exterior: 610 mm
Altura	Pared: 780 mm Exterior: 810 mm
Profundidad	Exterior : 30 mm Pared : 95 mm
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número de filas horizontales	4
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo proporcionado	2 x bloque de terminales 1 x etiqueta de identificación 1 x kit de marcado 1 x tira de chapa de corte
Tipo de Tapa Frontal	Sin

Complementario

Montaje de Armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	48
Número total módulos (18 mm)	96
Disipación de potencia en W	110 W
Corriente nominal	160 A
Tensión asignada de aislamiento	400 V
Tipo de raíl	Multifix
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de Cable	Placas desmontables Cortes previos laterales Cable o tubo
Número de borneros	1 tierra (Rápido) con 32 outgoers 1 neutro (Rápido) con 35 outgoers
Salientes de bloque de distribución	1 x 50 mm ² para tierra 3 x 25 mm ² para tierra 28 x 6 mm ² para tierra 1 x 50 mm ² para neutro 28 x 6 mm ² para neutro 6 x 25 mm ² para neutro
Material envolvente	Parte atrás: tecnoplástico Cara frontal: tecnoplástico Parte atrás: metálico Cara frontal: metálico
Color	Recinto: Blanco (RAL 9016) Cara frontal: Gris (RAL 7004)
Segmento de Mercado	Residencial Pequeños Comercios

País Objetivo	República Checa Hungria Grecia Rusia
Fondo empotrado	95 mm
Profundidad interna	93 mm

Entorno

Resistencia al fuego	Parte atrás: 650 °C Cara frontal: 650 °C
Grado de protección IP	IP30 sin puerta IP40 con puerta
Grado de protección IK	IK08 sin puerta IK09 con puerta
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Estándares	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,5 cm
Paquete 1 Ancho	63,5 cm
Paquete 1 Longitud	84,0 cm
Paquete 1 Peso	16,371 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	120,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	159,339 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos