

# Hoja de datos del producto

## Características

# QOB220

Mini circuit breaker, QO, 20A, 2 pole,  
120/240VAC, 10kA, bolt on



### Principal

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tipo de Producto o Componente   | Disyuntor en miniatura   |
| Gama de producto                | QOD                      |
| [In] Corriente Nominal          | 20 A                     |
| Tensión asignada de empleo      | 120/240 V CA<br>120 V CA |
| Tipo de montaje                 | Atornillar               |
| Número de Polos                 | 2P                       |
| Tipo de interruptor de circuito | Standard ((*))           |
| Aplicación                      | HACR rated ((*))         |
| Conexión Eléctrica              | Pressure plate ((*))     |

### Complementario

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Poder de corte                | 10 KA a 120/240 V CA<br>10 kA a 120 V CA |
| Número de espacios necesarios | 2                                        |
| Calibre AWG                   | AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio          |
| Par de apriete                | 4 N.m                                    |
| Altura                        | 76 mm                                    |
| Ancho                         | 38 mm                                    |
| Profundidad                   | 74 mm                                    |
| Peso del producto             | 0,249 kg                                 |

### Entorno

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Certificaciones de Producto            | Registrado por UL[RETURN]CSA |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 40 °C                        |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,6 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,81 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,62 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 249,48 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 5         |
| Paquete 2 Altura                   | 8,382 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 3,81 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 19,304 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,27 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 50        |
| Paquete 3 Altura                   | 20,828 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 20,066 cm |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 3 Longitud | 43,434 cm |
| Paquete 3 Peso     | 12,905 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium                                                                                                   |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                       |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                     |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |
| Presencia de halógenos               | Producto libre de halógenos                                                                                              |