



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Compatibilidad del producto	Relé enchufable RSB con 1 C/O contacto
Forma del pin	Plano
Nombre Corto del Dispositivo	RSZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

[I _{th}] Intensidad térmica convencional	12 A
Tensión asignada de empleo	< 250 V CA
Tensión asignada de resistencia a los choques	3,6 kV
Par de apriete	< 0.8 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. (panel) Enganch. (perfil DIN simétrico de 35 mm)
Marcado	CE
Ancho	15,5 mm

Entorno

Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22 ... AWG 14) flexible con extr. cable Conectores torn., 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22 ... AWG 17) flexible con extr. cable Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable Conectores torn., 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) sólido sin extremo de cable
Estándares	IEC 61984
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...85 °C
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm
Paquete 1 Peso	35,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10

Paquete 2 Altura	7,000 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	17,000 cm
Paquete 2 Peso	358,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	9,148 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto RSZE1S35M

Dimensions Drawings

Dimensions




- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Hoja de datos del producto RSZE1S35M

Connections and Schema

Wiring Diagram



NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module