



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Relé enchufable RXM con 2 C/O contacto
Tipo y composición de contactos	2 C/O
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	7 A

Complementario

Tensión asignada de empleo	250 V
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,2...1 x 1,0 mm ² (AWG 24...AWG 17) flexible con extr. cable Conexión tornillo de estribo, 2 x 0,2...2 x 1,0 mm ² (AWG 24...AWG 17) flexible con extr. cable Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) sólido sin extremo de cable Conexión tornillo de estribo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) sólido sin extremo de cable
Par de apriete	< 0.8 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. (panel) Enganch. (perfil DIN simétrico de 35 mm)
Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	22,5 mm
Peso del producto	0,034 kg

Entorno

Tensión dieléctrica	2500 V
Estándares	IEC 61984
Marcado	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-55...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	3,1 cm
Paquete 1 Longitud	7,5 cm
Paquete 1 Peso	0,03 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10

Paquete 2 Altura	6,4 cm
Paquete 2 Ancho	7,9 cm
Paquete 2 Longitud	11,2 cm
Paquete 2 Peso	0,38 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7,1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto RXZE1M2C

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



Hoja de datos del producto RXZE1M2C

Conexiones y esquema

Esquema de cableado

