



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Relé enchufable RXM con 2 C/O contacto[RETURN]Relé enchufable RXM con 4 C/O contacto
Tipo y composición de contactos	4 C/O
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A

Complementario

Forma del pin	Plano
Tensión asignada de empleo	< 250 V
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22 ... AWG 14) flexible con extr. cable Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22 ... AWG 17) flexible con extr. cable Conector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) sólido sin extremo de cable
Par de apriete	< 1 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. (panel) Enganch. (perfil DIN simétrico de 35 mm)
Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	27 mm
Peso del producto	0,056 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tensión dieléctrica	3000 V
Estándares	IEC 61984
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CSA[RETURN]Lloyd's
Marcado	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,686 cm
Paquete 1 Ancho	4,245 cm
Paquete 1 Longitud	7,918 cm
Paquete 1 Peso	0,054 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,5 cm
Paquete 2 Ancho	8,8 cm
Paquete 2 Longitud	14,0 cm
Paquete 2 Peso	0,561 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	7,281 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto RXZE2M114M

Dimensions Drawings

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Connector



- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup