

Hoja de datos del producto

Características

RXZE2S108M

socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 relays, screw connec to rs, separate contact



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Relé enchufable RXM con 2 C/O contacto Relé enchufable REXL con 2 C/O contacto
Tipo y composición de contactos	2 C/O
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	12 A

Complementario

Forma del pin	Plano
Tensión asignada de empleo	< 250 V
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Conexiones - terminales	Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) sólido sin extremo de cable Conector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22 ... AWG 17) flexible con extr. cable Conector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 22 ... AWG 14) flexible con extr. cable Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 20 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable
Par de apriete	< 1 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. (panel) Enganch. (perfil DIN simétrico de 35 mm)
Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	27 mm
Peso del producto	0,058 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V
Estándares	IEC 61984
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]JUL
Marcado	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,746 cm
Paquete 1 Ancho	6,112 cm
Paquete 1 Longitud	8,207 cm

Paquete 1 Peso	50 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,6 cm
Paquete 2 Ancho	11 cm
Paquete 2 Longitud	13,9 cm
Paquete 2 Peso	580 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	11,173 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto RXZE2S108M

Dimensions Drawings

Socket

Socket with Separate Contact Terminals and Connector for 2 Timed C/O Contacts



- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup
- 5 2 Links connection