

Hoja de datos del producto

Características

SDSA1175T

Surge protection device, Surgelogic, 36kA, 120 VAC, 1 phase, 3 wire, 25kA SCCR, NEMA 4X



Principal

Tipo de Producto o Componente	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama de producto	Surgelogic

Complementario

Tensión asignada de empleo	120 V CA
[Uc] tensión máxima de funcionamiento continuo	150 V
Protección contra cortocircuitos	25 kA
Corriente de sobretensión	36 kA
Corriente de descarga nominal	10 kA
Número de Fases de La Red	1 fase
Configuración de Cableado	3-hilos
Conexiones - terminales	Cable
Señalizaciones frontales	LED de estado
Longitud de cable	609,60 mm
Altura	57,15 mm
Ancho	57,15 mm
Profundidad	49,15 mm

Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 4X
Material envolvente	Negro plástico
Normas	CSA C22.2 No 8 UL 1449:ed. 4

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,604 cm
Paquete 1 Ancho	6,604 cm
Paquete 1 Longitud	17,526 cm
Paquete 1 Peso	299,371 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si