



Principal

Gama de producto	Zelio Logic
Tipo de Producto o Componente	Interfaz de comunicación del módem
Datos copiados	Memoria flash

Complementario

Composición del kit	1 x SR2CBL07 Interfaz de comunicación del módem
Compatibilidad del producto	SR2E..... SR.B.....
Función disponible	Control de actualización de firmware Enviar alarma a dirección de correo electrónico Enviar alarma/recibir instrucción Programa de transferencia
Número de mensajes	28
Registro de datos	Valor digital y discreto Teléfono/Correo electrónico Fecha y hora
Tensión de alimentación	12...24 V CC
Límites tensión alimentación	10...28,8 V
Corriente máxima de suministro	30 MA 12 V 30 MA 24 V 550 A
Disipación de potencia en W	1,1 W
Protección contra inversión de polaridad	Con
Capacidad de fusible asociado	1 A
Conexión eléctrica	1 cable Com-M específico para Zelio, serie RS232, protocolo de comunicación específico Zelio para enlace con el módem, comandos AT 1 cable Com-Z específico para Zelio, protocolo de comunicación específico Zelio para relés inteligentes Zelio Logic SR.B..... y SR2 E..... Versión (>= V3.1)
Aislamiento	Optoacoplador de 1.780 V, conector tipo: Com-Z específico para Zelio Por el cable SR2 CBL07, conector tipo: Com-M específico para Zelio
Conexiones - terminales	Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25 ... AWG 14) semi-sólido Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25 ... AWG 14) sólido Termin. tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 16) sólido Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm ² (AWG 24 ... AWG 18) flexible con extr. cable
Par de apriete	0,5 N.m
Peso del producto	0,2 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Certificaciones de Producto	GOST[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]UL
Estándares	IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 nivel 3 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 nivel 3 IEC 61000-4-6 nivel 3 IEC 60068-2-6 Fc
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 (bornero) IP40 conforme a IEC 60529 (panel frontal)
Características ambientales	Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-2 Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-3 Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-4 Directiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B Directiva bajo voltaje conforme a IEC 61131-2
Perturbación radiada/conducida	Clase B conforme a IEC 55022-11 Group 1
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 61131-2
Temperatura ambiente	-20...40 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Transporte de altitud máxima	3048 m
Humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,858 cm
Paquete 1 Ancho	10,414 cm
Paquete 1 Longitud	13,462 cm
Paquete 1 Peso	208,655 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,826 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------