Hoja de datos del producto
Características

SR3MBU01BD
ZELIO LOGIC MOD COM MODBUS P/SR-----BD

Principal

Gama de producto	Zelio Logic
Tipo de Producto o Componente	Módulo de comunicación esclavo Modbus
Modo de cableado	2 o 4 cables

Complementario

Compatibilidad del producto	Todos los módulos con alimentación de 24 V SR3 B-BD
Protocolo del puerto de comunicación	Modbus
Soporte de puerto de comunicac	RS485
Conexión eléctrica	1 conector RJ45
Trama de transmisión	RTU ASCII
Velocidad de transmisión	1200 baudios 9600 baudios 38400 baudios 19200 baudios 57600 baudios 28800 baudios 2400 baudios 4800 baudios
Paridad	No Impar Evento
Número de direcciones	1…247
Lenguaje de programación	FBD Ladder
Conexiones - terminales	Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 ... AWG 14) semi-sólido Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 ... AWG 14) sólido Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 1,5 mm² (AWG 23 ... AWG 16) sólido Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm² (AWG 24 ... AWG 18) flexible con extr. cable
Par de apriete	0,5 N.m
Señalización local	Comunicación: 1 LED Encendido: 1 LED
Peso del producto	0,11 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Certificaciones de Producto	GOST[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]C-Tick[RETURN]UL
Estándares	IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 nivel 3 IEC 61000-4-2 nivel 3 IEC 61000-4-5 IEC 60068-2-6 Fc
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 (bornero) IP40 conforme a IEC 60529 (panel frontal)
Características ambientales	Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-2 Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-3 Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-4 Directiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B Directiva bajo voltaje conforme a IEC 61131-2
Perturbación radiada/conducida	Clase B conforme a EN 55022-11 grupo 1
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 61131-2
Temperatura ambiente	-20…40 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20…55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Transporte de altitud máxima	3048 m
Humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	11,000 cm
Paquete 1 Peso	105,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	48
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,540 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses