



### Principal

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gama de producto              | Zelio Logic                     |
| Tipo de Producto o Componente | Módulo de comunicación Ethernet |

### Complementario

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilidad del producto          | Todos los módulos con alimentación de 24 V SR3 B-BD   |
| Protocolo del puerto de comunicación | Ethernet  |
| Soporte de puerto de comunicac       | 10/100BASE-T  |
| Conexión eléctrica                   | 1 conector RJ45   |
| Lenguaje de programación             | FBD   |
| Conexiones - terminales              | Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... AWG 14) semi-sólido<br>Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... AWG 14) sólido<br>Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 23 ... AWG 16) sólido<br>Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable<br>Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... AWG 18) flexible con extr. cable |
| Par de apriete                       | 0,5 N.m   |
| Señalización local                   | Comunicación (LK/ACT 10/100): 1 LED<br>Estado (STS): 1 LED  |
| Peso del producto                    | 0,11 kg   |

### Entorno

|  |  |
|--|--|
| Certificaciones de Producto            | CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST[RETURN]UL  |
| Estándares                             | IEC 61000-4-4 nivel 3<br>IEC 61000-4-5<br>IEC 61000-4-2 nivel 3<br>IEC 61000-4-3<br>IEC 60068-2-6 Fc<br>IEC 60068-2-27 Ea  |
| Grado de protección IP                 | IP20 conforme a IEC 60529 (bornero)<br>IP40 conforme a IEC 60529 (panel frontal)   |
| Características ambientales            | Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-2<br>Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-3<br>Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-4<br>Directiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B<br>Directiva bajo voltaje conforme a IEC 61131-2 |
| Perturbación radiada/conducida         | Clase B conforme a EN 55022-11 grupo 1   |
| Grado de contaminación                 | 2 conforme a IEC 61131-2   |
| Temperatura ambiente                   | -20...40 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2<br>-20...55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2   |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C  |
| Altitud máxima de funcionamiento       | 2000 m   |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Transporte de altitud máxima | 3048 m                                |
| Humedad relativa             | 95 % sin condensación o goteo de agua |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 6,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 109,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 48      |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 5,78 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium  |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)   |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>   |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí  |

### Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|