



### Principal

Gama de producto	ConneXium
Tipo de producto o componente	Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP
Puerto Ethernet	10 / 100BASE-TX - 4 puerto(s) cable cobre 100BASE-FX - 1 puerto(s) fibra ópt.
Número máximo de conmutadores en cascada	Ilimitado

### Complementario

Tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre SC dúplex fibra ópt.
Medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre Fibr ópt multimodo para fibra ópt.
Distancia máxima del cable entre dispositivos	100 m cable cobre
Longitud fibra óptica	4 Km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Atenuación	0...11 DB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[Us] Tensión de alimentación	12...24 V
Límites de tensión de alimentación	9,6...32 V SELV CC
Consumo de potencia en W	3,9 W
Conexión eléctrica	Conector extraíble 3 vías alimentación
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Marcado	CE UL RCM
Señalización local	Fuente de alimentación: 1 LED (verde) Velocidad de datos (ETH LINK): 1 LED por canal (amarillo) Estado enlace: 1 LED por canal (verde) Estado del puerto de fibra: 1 LED por canal (verde)
Sistema cables Ethernet	Conm. TF
Ancho	25 mm
Alto	114 mm
Profundidad	79 mm
Peso del producto	0,12 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Grado de protección IP	IP30
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Normas	UL 61010 EN/IEC 61131
Certificaciones	CE UL RCM

## Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------