



Principal

Gama de producto	Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241
Tipo de accesorio/ componente	Tarjeta SD
Compatibilidad del producto	Controlador lógico
Compatibilidad de Gama	Modicon M241 Modicon M221 Modicon M251
Tipo de memoria	Parpadeo
Capacidad de memoria	256 MB
Categoría de accesorios / repuestos	Piezas separadas

Complementario

Aplicación específica de producto	Transferencia de programa Respaldo de aplicación
MTBF reliability	3000000 H
Tiempo de retención de datos	10 año(s) a 25 °C
Número de ciclos de lectura / escritura	100000
Peso del producto	0,004 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Resistencia a descargas electrostáticas	15 kV en aire conforme a IEC 61000-4-2 4 kV en contacto conforme a IEC 61000-4-2
Resistencia a las vibraciones	1 gn conforme a IEC 61131-2 2007
Resistencia a los choques	15 gn conforme a IEC 61131-2 2007
Humedad relativa	0...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,500 cm
Paquete 1 Peso	27,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,684 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------