



Principal

Gama de producto	Modicon M221
Tipo de producto o componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M221C

Complementario

Número de salida analógica	2
Tipo de salida analógica	Corriente: 4...20 mA
Resolución de salida analógica	12 bits
Valor LSB	3,91 μ A 4...20 mA corriente
Tipo de carga	Resistivo
Impedancia óhmica de carga	\leq 500 Ohm
Tiempo convers	20 ms
Tiempo de estabilización	40 ms
Error de precisión absoluto	+/- 1% de la escala completa +/- 0,3 % de escala completa a 25 °C
Variación de temperatura	+/- 0,02% FS / °C
Precisión de repetición	+/- 0,4 %FS
Sin linealidad	+/- 0.01% FS
Diafonía	\leq 1 LSB
Tipo de cable	Cable blindado de par trenzado
Conexión eléctrica	3 x 1.5 mm ² 2 terminales de tornillo con paso 3,81 mm ajuste para salidas
Maximum cable distance between devices	Cable blindado de par trenzado: <30 m para salida
Aislamiento	No aislados entre la salida analógica y la lógica interna
Alto	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso del producto	0,015 kg

Entorno

Inmunidad a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,56 cm
Package 1 Width	5,08 cm
Package 1 Length	6,86 cm
Package 1 Weight	0,04 kg
Unit Type of Package 2	S02

Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,364 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------