



### Principal

Gama de producto	Modicon M221
Tipo de Producto o Componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M221C

### Complementario

Número de salida analógica	2
Tipo de salida analógica	Corriente: 4...20 mA
Resolución de salida analógica	12 bits
Valor LSB	3,91 $\mu$ A 4...20 mA corriente
Tipo de carga	Resistivo
Impedancia óhmica de carga	$\leq$ 500 Ohm
Tiempo convers	20 ms
Tiempo de estabilización	40 ms
Error de precisión absoluto	+/- 1% de la escala completa +/- 0,3 % de escala completa at 25 °C
Variación de temperatura	+/- 0,02% FS / ° C
Precisión de repetición	+/- 0,4 %FS
Sin linealidad	+/- 0.01% FS
Diafonía	$\leq$ 1 LSB
Tipo de cable	Cable blindado de par trenzado
Conexión eléctrica	3 x 1.5 mm <sup>2</sup> 2 terminales de tornillo con paso 3,81 mm ajuste para salidas
Distancia máxima de los cables entre dispositivos	Cable blindado de par trenzado: <30 m para salida
Aislamiento	No aislados entre la salida analógica y la lógica interna
Altura	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso del producto	0,015 kg

### Entorno

Inmunidad a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,56 cm
Paquete 1 Ancho	5,08 cm
Paquete 1 Longitud	6,86 cm
Paquete 1 Peso	40 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02

Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,364 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	2400
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	118 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------