



### Principal

Gama de producto	Modicon M221
Tipo de producto o componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M221C

### Complementario

Número de salida analógica	2
Tipo de salida analógica	Tensión: 0...10 V
Resolución de salida analógica	12 bits
Valor LSB	2,44 mV 0...10 V tensión
Tipo de carga	Resistivo
Impedancia óhmica de carga	> = 2 kOhm
Tiempo convers	20 ms
Tiempo de estabilización	40 ms
Error de precisión absoluto	+/- 1% de la escala completa +/- 0,3 % de escala completa a 25 °C
Variación de temperatura	+/- 0,02% FS / ° C
Precisión de repetición	+/- 0,4 %FS
Sin linealidad	+/- 0.01% FS
Diafonía	<= 1 LSB
Tipo de cable	Cable blindado de par trenzado
Conexión eléctrica	3 x 1.5 mm <sup>2</sup> 2 terminales de tornillo con paso 3,81 mm ajuste para salidas
Distancia máxima de los cables entre dispositivos	Cable blindado de par trenzado: <30 m para salida
Aislamiento	No aislados entre la salida analógica y la lógica interna
Alto	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso del producto	0,015 kg

### Entorno

Inmunidad a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	4,6 cm
Package 1 Weight	20,0 g
Unit Type of Package 2	S02

Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,356 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------