



Principal

Gama de producto	Modicon M221
Tipo de Producto o Componente	Cartucho de línea serie
Compatibilidad del producto	Modicon M221C

Complementario

Tipo de conexión integrada	Enlace serie sin aislar - bornero de tornillo para RS232 Enlace serie sin aislar - bornero de tornillo para RS485
Velocidad de transmisión	1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 15 m para RS485 1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 3 m para RS232
Protocolo de puerto de comunicaciones	Enlace serie sin aislar: Modbus protocolo maestro/esclavo - RTU/ASCII o Red SoMachine
Aislamiento	No aislados entre líneas y lógica interna
Altura	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso del producto	0,015 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,569 cm
Paquete 1 Ancho	4,742 cm
Paquete 1 Longitud	6,985 cm
Paquete 1 Peso	30,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	14,4 cm
Paquete 2 Ancho	29,2 cm
Paquete 2 Longitud	39,5 cm
Paquete 2 Peso	3,32 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	2400
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	111 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------