



Principal

Gama de producto	Modicon M241
Tipo de Producto o Componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M241C

Complementario

Número de salida analógica	2
Tipo de salida analógica	Corriente: 4...20 mA Tensión: 0...10 V
Resolución de salida analógica	16 bits
Valor LSB	1 mV 0...10 V tensión 2 µA 4...20 mA corriente
Tipo de carga	Resistivo
Impedancia óhmica de carga	<= 500 Ohm corriente > = 2 kOhm tensión
Tiempo convers	10ms; tiempo de ciclo del controlador
Tiempo de estabilización	10 ms
Error de precisión absoluto	+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
Variación de temperatura	+/- 0,006% FS / °C
Precisión de repetición	+/- 0,5% FS
Sin linealidad	+/- 0.05% FS
Ondulación de salida	+/- 20 mV
Diafonía	80 dB
Tipo de cable	Cable blindado de par trenzado
Conexión eléctrica	1 x 1.5 mm² 1 bornero de resorte con paso 3,81 mm ajuste para salidas y suministro
Distancia máxima de los cables entre dispositivos	Cable blindado de par trenzado: <30 m para entrada
Aislamiento	Entre salida y lógica interna a 500 V CC Sin aislamiento entre salidas
Límites tensión alimentación	20,4...28,8 V
Señalización local	PWR: 1 LED (verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm
Peso del producto	0,055 kg

Entorno

Inmunidad a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	3,0 cm
Paquete 1 Longitud	3,5 cm
Paquete 1 Peso	74,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,042 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	432
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	44 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------