



Principal

Nombre Corto del Dispositivo	FDM122
Tipo de Producto o Componente	Módulo de visualización
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de visualización y señalización
Rango de compatibilidad	Masterpact MTZ1 Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compacto (Compact NS630b ... 1600) Compacto (Compact NS1600b ... 3200) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)
Nombre del Producto	Enerlin'X FDM
Función de módulo	Control remoto Ver red Medida Alarma de visualización

Complementario

Tipo de Control	Mando a distancia
Tipo de montaje	Montaje empotrado
Soporte de montaje	Montaje en superficie con kit Interruptor de puerta
Tipo de pantalla	Pantalla LCD con retroiluminación blanca
Resolución de la pantalla	128 x 128 píxeles
Ángulo visión horizontal. x vertical	60 x 30 °
Tensión de alimentación	24 V CC - 20...10 %
Consumo de corriente	21 mA
Estándares	CE CSA UL
Altura	96 mm
Ancho	96 mm
Profundidad	33,6 mm
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600 (**) Pieza de recambio para ComPact NS1600b...3200

Entorno

Grado de protección IP	IP53 cara frontal:
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,803 cm
Paquete 1 Ancho	10,275 cm
Paquete 1 Longitud	10,375 cm
Paquete 1 Peso	244,5 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	34
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	8967 g
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	816
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	224208 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------