

Hoja de datos del producto

Características

TSXCANCB100

CANopen standard cable - IP20 - UL - IEC
60332-2 - 100 m



Principal

Gama de producto	CANopen
Tipo de bus	CANopen
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de conexión
Tipo de accesorio/ componente	Cable de conexión
Destino de accesorio/ componente	CANopen bus
Longitud de cable	100 m

Complementario

Marcado	CE
Peso del producto	7,84 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL
Grado de Protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,500 cm
Paquete 1 Ancho	35,000 cm
Paquete 1 Longitud	35,000 cm
Paquete 1 Peso	8,692 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	104,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	220,608 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas