



Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys Mini-VARIO
Nombre Corto del Dispositivo	VCFN
Tipo de Producto o Componente	Seccionador de paro de emergencia
Nivel de rendimiento	De serie
Número de Polos	3P
Tipo de Control	Empuñadura
Color empuñadura	Rojo
Color frontal empuñadura	Amarillo
Cerradura con mango giratorio	1 a 3 candados 4...8 mm

Complementario

Marcado	0 - 1
Tensión asignada de empleo	690 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
Corriente térmica nominal	16 A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	11 A (AC-23A) a 400 V
Potencia nominal func. en W	5,5 KW a 400 V ("AC-23") 4 kW a 400 V (AC-3)
Clase de servicio intermitente	30
Making capacity (I Rms)	200 A a 400 V "AC-21A" 200 A a 400 V AC-22A 200 A a 400 V AC-23A
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	0,5 kA a 400 V en corriente de pico
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A a 400 V 1 s
Rated conditional short-circuit current	6 KA a 400 V - fusible asociado 20 A aM 6 kA a 400 V - fusible asociado 20 A gG
Poder de corte	200 A a 400 V ("AC-21A") 200 A a 400 V (AC-22A) 200 A a 400 V (AC-23A)
Endurancia mecánica	50000 Ciclos
Endurancia eléctrica	30000 Ciclos DC-1...5 50000 Ciclos AC-21
Adaptación al aislamiento	Si
Conexiones - terminales	Circuito de control: Conector cable(s) 4 mm² flexible con Circuito de control: Conector cable(s) 4 mm² sólido
Par de apriete	Circuito de control: 0,7 N.m - on Conector
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Altura	131 mm
Ancho	82,5 mm
Profundidad	106 mm
Peso del producto	0,422 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-4-1
Tratamiento de protección	TC
Robustez mecánica	Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	13,500 cm
Paquete 1 Peso	304,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,381 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------