



### Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys Mini-VARIO
Nombre Corto del Dispositivo	VCFN
Tipo de Producto o Componente	Seccionador de paro de emergencia
Nivel de rendimiento	De serie
Número de Polos	3P
Tipo de Control	Empuñadura
Color empuñadura	Rojo
Color frontal empuñadura	Amarillo
Cerradura con mango giratorio	1 a 3 candados 4...8 mm

### Complementario

Marcado	0 - 1
Tensión asignada de empleo	690 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
Corriente térmica nominal	25 A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	21,8 A (AC-23A) a 400 V
Potencia nominal func. en W	11 kW a 400 V ("AC-23") 7,5 kW a 400 V (AC-3)
Clase de servicio intermitente	30
Making capacity ( I Rms)	320 A a 400 V "AC-21A"
[Icw] rated short-time withstand Rms current	384 A a 400 V 1 s
Rated conditional short-circuit current	10 kA a 400 V
Adaptación al aislamiento	Sí
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Altura	131 mm
Ancho	82,5 mm
Profundidad	106 mm
Peso del producto	0,512 kg

### Entorno

Estándares	IEC 60947-4-1
Tratamiento de protección	TC
Robustez mecánica	Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,6 cm
Paquete 1 Ancho	11,6 cm
Paquete 1 Longitud	13,8 cm
Paquete 1 Peso	345 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,766 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------