



Principal

Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de comunicación
Compatibilidad de Gama	Altivar 312 Solar Altivar 312
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP
Conexión eléctrica	1 conector RJ45, Modbus 1 bornero de tornillo extraíble para entradas/salidas Bornero de tornillo, Profibus DP
Velocidad de transmisión	9600 bps, 19,2, 93,75, 187,5, 500 kbps, 1,5, 3, 6 ó 12 Mbps
Número de direcciones	1...127

Complementario

Número de entrada/salida	AI2 y AI3: 2 entrada analógica LI1...LI3: 3 entrad lóg. R2: 1 salida de relé
Servicio de comunicación	Salida de variables periódicas: 4 PKW y 2 PZD Perfil CiA 402 Mensajes a través de variables periódicas PKW Entrada de variables periódicas: 4 PKW y 2 PZD
Tipo de pantalla	1 LED 1 LED para ST (estado)
Peso del producto	0,2 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	17,500 cm
Paquete 1 Longitud	23,500 cm
Paquete 1 Peso	199,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	4,142 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	26,244 kg

Sostenibilidad de la oferta

Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------