



### Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de interfaz del codificador
Compatibilidad de Gama	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Tipo de salida digital	Diferencial
Protocolo del puerto de comunicación	RS422
[Us] Tensión de alimentación	15 V CC (límites de voltaje: 15...16 V)
Número de pulsos por revolución	10000 para ATV71H.....383 5000 para ATV71H...M3 5000 para ATV71H...M3X 5000 para ATV71H...N4

### Complementario

Corriente de alimentación	0,175 A
Tipo de protección	Protección contra sobrecargas Protección contra cortocirc.
Distancia máxima del cable entre dispositivos	100 m
Frecuencia de funcionamiento máxima	300 kHz
Input signal ((*))	A B Cumplido de A Cumplido de B
Impedancia de entrada	1000 Ohm
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) <100 m cable longitud, codificador, 100 mA a 8 V Término, conexión capacidad: 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) <100 m cable longitud, codificador, 175 mA a 8 V Término, conexión capacidad: 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) <25 m cable longitud, codificador, 100 mA a 8 V Término, conexión capacidad: 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) <25 m cable longitud, codificador, 175 mA a 8 V Término, conexión capacidad: 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) <50 m cable longitud, codificador, 100 mA a 8 V Término, conexión capacidad: 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) <50 m cable longitud, codificador, 175 mA a 8 V
Peso del producto	0,2 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	23,0 cm
Paquete 1 Peso	153,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm

Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,549 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------