



### Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Encoder interface module ((*))
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV341
Tipo de codificación	Resolver

### Complementario

Corriente de alimentación	0,05 A
Tipo de protección	Protección contra sobrecargas Protección contra cortocirc.
Distancia máxima del cable entre dispositivos	100 m
Frecuencia de funcionamiento máxima	12 kHz
Input signal ((*))	Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
Output signal ((*))	Ref+, Ref-
Ratio	3/10, 1/2, 3/4, 1
Tipo de conector	1 SUB-D 9 hembra
Peso del producto	0,15 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	19,0 cm
Paquete 1 Peso	157,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,21 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------